



936552501

## Serieschak. 16 AX, berker Integro, bruin

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Materiaal

Kleur	Bruin
RAL-code	8017
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Schakelmodus	Serie
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)