



936552501

### Serieschak. 16 AX, berker Integro, bruin

#### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 A

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Materiaal

Kleur Bruin

RAL-code 8017

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus Serie