



936552507

Serieschak. 16 AX, berker Integro, grijs

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7038

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus Serie