

936552510

Serieschak. 16 AX, berker Integro, zwart

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus Serie