



936552518

Wippenschakelaar, chroom, glanzend, berker Integro

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Chroom

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchroomd, Gecoat

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Serie

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)