



936552568

## Serieschak. 16 AX, berker Integro, chroom

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Schakelstroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Materiaal

Kleur Chroom

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchroomd, Gelakt

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Schakelmodus Serie

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)