

936562505

Wisselschak. 16 AX, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus Uit/omschakelen