



936562524

Wisselschak. 16 AX, berker Integro, edelstaal

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	RVS
-------	-----

RAL-code	9022
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	RVS, Thermoplast
-----------	------------------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Teksten

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	---

Schakelmodus	Uit/omschakelen
--------------	-----------------