



936562524

## Wisselschak. 16 AX, berker Integro, edelstaal

### Technische eigenschappen

---

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
------------------------	------

### Stroom / temperatuur

---

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

### Spanning

---

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

### Materiaal

---

Kleur	RVS
-------	-----

---

RAL-code	9022
----------	------

---

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

---

Materiaal	RVS, Thermoplast
-----------	------------------

---

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

### Identificatie

---

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

### Aansluitmogelijkheden

---

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

### Bediening en signalering

---

Aantal toetsen	1
----------------	---

### Afmetingen

---

Inbouwdiepte	10 mm
--------------	-------

---

Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm
--------------------------	-------

### Veiligheid

---

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

### Uitvoering

---

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

### Teksten

---

Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-------------	---

---

Schakelmodus	Uit/omschakelen
--------------	-----------------