



936562528

## Wipchakelaar, chroom, mat, berker Integro

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 A

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Kleur Chroom

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchroomd, Gecoat

### Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

### Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Slagvastheid IK IK05

### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

### Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus Uit/omschakelen