



936572501

## Kruisschak. 16 AX, berker Integro, bruin

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Schakelstroom	16 A

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Materiaal

Kleur	Bruin
RAL-code	8017
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	10 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Slagvastheid IK	IK05

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	Kruis