



936572507

Kruisschak. 16 AX, berker Integro, grijs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Schakelstroom 16 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7038

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 10 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Slagvastheid IK IK05

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Kruis