



936572509

## Kruisschak. 16 AX, berker Integro, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Schakelstroom 16 A

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 10 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Slagvastheid IK IK05

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus Kruis