



Imp.dr. maakcontact, berker Integro, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Uitvoering

Aantal polen 1

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

Afmetingen

Diepte 25 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Gerelateerde Series flow

Gerelateerde Systeem Berker Integro

936712509