



**Imp.dr. maakcontact, berker Integro, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Uitvoering**

Aantal polen 1

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

**Materiaal**

Kleur Zwart

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

**Afmetingen**

Diepte 25 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP44

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Gerelateerde Series flow

Gerelateerde Systeem Berker Integro

936712510