



936712518

### Imp.dr. maakcontact, berker Integro, chroom glanzend

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Uitvoering

Aantal polen 1

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

##### Materiaal

Kleur Chroom

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchroomd, Gecoat

Transparant Nee

##### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

##### Afmetingen

Diepte 25 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

##### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Zonder opdruk