



936712528

## Imp.dr. maakcontact, berker Integro, chroom mat

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Uitvoering

Aantal polen 1

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

#### Materiaal

Kleur Chroom

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchroomd, Gecoat

Transparant Nee

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

#### Afmetingen

Diepte 25 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Zonder opdruk