



936712568

**imp.dr. maakcontact, berker Integro, chroom**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
---------------	------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Uitvoering**

Aantal polen	1
--------------	---

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknoop	Enkele drukknoop
----------------	------------------

**Materiaal**

Kleur	Chroom
-------	--------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Oppervlakte behandeling	Verchroomd, Gelakt
-------------------------	--------------------

Transparant	Nee
-------------	-----

**Afmetingen**

Diepte	25 mm
--------	-------

Inbouwdiepte	10 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm
--------------------------	-------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

**Teksten**

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Gerelateerde Series	flow
---------------------	------

Gerelateerde Systeem	Berker Integro
----------------------	----------------