



936752508

Serieimp.dr. 2x maakcontact, berker Integro, chroom mat

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Uitvoering

Aantal polen 2

Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Serie drukknop

Materiaal

Kleur Chroom

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchroomd, Gecoat

Transparant Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Afmetingen

Diepte 25 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Aansluitklem Gemeenschappelijke ingangsklem

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Gerelateerde Series flow

Gerelateerde Systeem Berker Integro