



936752509

Serieimp.dr. 2x maakcontact, berker Integro, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 2 |
|--------------|---|

Bediening en signalering

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 2 |
|----------------|---|

| | |
|----------------------|-----|
| Met terugmeldcontact | Nee |
|----------------------|-----|

| | |
|----------------|-----------------|
| Type drukknoop | Serie drukknoop |
|----------------|-----------------|

Materiaal

| | |
|-------|----------|
| Kleur | Polarwit |
|-------|----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
|-----------------------|----------|

| | |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
|-------------------------|-------------|

| | |
|-------------|-----|
| Transparant | Nee |
|-------------|-----|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 25 mm |
|--------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 10 mm |
|--------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 13 mm |
|--------------------------|-------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Teksten

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Aansluitklem | Gemeenschappelijke ingangsklem |
|--------------|--------------------------------|

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

| | |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

| | |
|---------------------|------|
| Gerelateerde Series | flow |
|---------------------|------|

| | |
|----------------------|----------------|
| Gerelateerde Systeem | Berker Integro |
|----------------------|----------------|