



936752524

Serieimp.dr. 2x maakcontact, berker Integro, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknoop	Serie drukknoop
----------------	-----------------

Materiaal

Kleur	RVS
-------	-----

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	RVS, Thermoplast
-----------	------------------

Oppervlakte behandeling	Gelakt
-------------------------	--------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	25 mm
--------	-------

Inbouwdiepte	10 mm
--------------	-------

Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Aansluitklem	Gemeenschappelijke ingangsklem
--------------	--------------------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Gerelateerde Series	flow
---------------------	------

Gerelateerde Systeem	Berker Integro
----------------------	----------------