



936752524

## Serieimp.dr. 2x maakcontact, berker Integro, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Uitvoering

Aantal polen 2

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Serie drukknop

#### Materiaal

Kleur RVS

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS, Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Transparant Nee

#### Afmetingen

Diepte 25 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Teksten

Aansluitklem Gemeenschappelijke ingangsklem

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Gerelateerde Series flow

Relativo Sistema Berker Integro