



937522501

Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, bruin

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Bruin
RAL-code	8017
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Schakelmodus	2-polig
Verlichting	Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit