



Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus 2-polig

937522505