



937522505

## Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, antraciet

### Technische eigenschappen

AT\_PUBSwitchingCurrent 10 A

### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

### Spanning

Nominale spanning 250 V

### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

### Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

### Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

### Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus 2-polig