



937522509

## Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Schakelstroom	10 A

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Schakelmodus	2-polig
Verlichting	Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit