



937522510

## Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, zwart

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
| Schakelstroom   | 10 A |

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Zwart       |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Identificatie

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
|---------------|--------------------------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging |
|---------------|---------------------------------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte             | 10 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 13 mm |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP44 |
|----------------------|------|

#### Teksten

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen                                                |
| Schakelmodus  | 2-polig                                                           |
| Verlichting   | Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit |