



937522568

## Uitschak. 2-polig 10 AX met controleverl. berker Integro, chroom

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Nominale stroom	10 A

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Materiaal

Kleur	Chroom
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Verchromd, Gelakt

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	2-polig