



937622524

Uitschakelaar 2-polig 12 V= met controleverlicht. rood, Integro edelst

Technische eigenschappen

AT_PUBSwitchingCurrent 5 A

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 5 A

Spanning

Nominale spanning 12 V

Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS, Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld, Gelakt

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 10 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus 2-polig uit