



937622524

Uitschakelaar 2-polig 12 V= met controleverlicht. rood, Integro edelst

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	5 A
Schakelstroom	5 A

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS, Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld, Gelakt

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	10 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	2-polig uit
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit