

937622524

**Uitschakelaar 2-polig 12 V= met controleverlicht. rood, Integro edelst**

**Technische eigenschappen**

AT\_PUBSwitchingCurrent 5 A

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 5 A

**Spanning**

Nominale spanning 12 V

**Materiaal**

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS, Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld, Gelakt

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 10 mm

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP IP44

**Uitvoering**

Bedieningselement Enkele wip

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus 2-polig uit