



937622531

Uitschak. 2-polig 12 V= met controleverl. berker Integro, bruin

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 5 A |
| Schakelstroom | 5 A |

Spanning

| | |
|-------------------|------|
| Nominale spanning | 12 V |
|-------------------|------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|-------------|
| Kleur | Bruin |
| RAL-code | 8017 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

Identificatie

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
|---------------|--------------------------------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Aansluitwijze | Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging |
|---------------|---------------------------------------|

Bediening en signalering

| | |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte | 10 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 10 mm |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP44 |
|----------------------|------|

Teksten

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Montagewijze | Voor schroefbevestiging |
| Schakelmodus | 2-polig uit |
| Verlichting | Voor verlichtings- en controlecircuit |