



937622535

## Uitschak. 2-polig 12 V= met controleverl. berker Integro, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
-------------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	5 A
Schakelstroom	5 A

#### Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

#### Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

#### Identificatie

Samenstelling	Basiselement met centrale afdekplaat
---------------	--------------------------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	10 mm

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Schakelmodus	2-polig uit
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit