



937622568

Uitschakelaar 2-polig 12 V= met controleverlicht. rood, Integro chroom

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 5 A

Schakelstroom 5 A

Spanning

Nominale spanning 12 V

Materiaal

Kleur Chroom

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Verchromd, Onbehandeld, Gelakt

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 10 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Schakelmodus 2-polig uit

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit