



937722501

Imp.dr. maakcontact, verlicht, berker Integro, bruin

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Met terugmeldcontact	Nee
----------------------	-----

Type drukknoop	Enkele drukknoop
----------------	------------------

Materiaal

Kleur	Bruin
-------	-------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
-------------------------	-------------

Transparant	Nee
-------------	-----

Afmetingen

Diepte	24,10 mm
--------	----------

Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Verlichting	Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit
-------------	---

Gerelateerde Series	flow
---------------------	------

Gerelateerde Systeem	Berker Integro
----------------------	----------------