



937722505

imp.dr. maakcontact, verlicht, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Met terugmeldcontact	Nee
Type drukknop	Enkele drukknop

Materiaal

Kleur	Antraciet
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Diepte	24,10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
----------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Opdruk	Zonder opdruk
Verlichting	Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit
Gerelateerde Series	flow
Relativo Sistema	Berker Integro