



937722509

## imp.dr. maakcontact, verlicht, berker Integro, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Uitvoering

Aantal polen 1

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Met terugmeldcontact Nee

Type drukknop Enkele drukknop

#### Materiaal

Kleur Polarwit

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Transparant Nee

#### Afmetingen

Diepte 24,10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Opdruk Zonder opdruk

Verlichting Met geïntegreerde glimlamp, Voor verlichtings- en controlecircuit

Gerelateerde Series flow

Gerelateerde Systeem Berker Integro