



WCD RA, schroefliftklemmen, berker Integro, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP44

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Materiaal

Kleur Grijs

RAL-code 7038

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

941852506

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	flow