



**WCD RA, verhoogd aanraakv., schroeflifklemmen, berker Integro, bruin**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 50 Hz

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP44

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

**Materiaal**

Kleur Bruin

RAL-code 8017

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

941952501

**Capaciteit**

---

Aantal modulen	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	flow