



941952502

WCD RA, verh. aanraakv., schroefliftklemmen, berker Integro, polarwit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Gerelateerde Series	flow