



9451705

## WCD 12 V 16 A, berker Integro, zwart

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

#### Aansluiting

Type connector/steker	Kabeloog
-----------------------	----------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	30 mm
Hoogte	55,50 mm

#### Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005, 9011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
<b>Deksel, deur</b>	
Type deksel	Zonder deksel