



945172505

WCD 12 V 16 A, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	12 V
-------------------	------

Aansluiting

Type connector/steker	Kabeloog
-----------------------	----------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	1 mm
Inbouwdiepte	30 mm
Hoogte	55,50 mm
Diepte	39,50 mm

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Samenstelling

Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deksel	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------
