



961852505

WCD met penaarde, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 29 mm

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker Schroefaansluiting

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modules

1

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel

Centraalplaat

Beveiliging

Zonder verhoogde aanraakbeveiliging

Deksel, deur

Type deksel

Zonder deksel

Gerelateerde Series

flow