



962562505

WCD Australië 15 A, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	15 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	16 mm
--------------------------	-------

Hoogte	55,50 mm
--------	----------

Breedte	55,50 mm
---------	----------

Materiaal

Kleur	Antraciet
-------	-----------

RAL-code	7021
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Australische standaard AS/NZS 3112
-------------------------	------------------------------------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

Toebehoren

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	-------------------------------------

Gerelateerde Series	flow
---------------------	------