



962572505

WCD EURO-AMERICAN STANDARD, berker Integro, antraciet

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 32 mm

Hoogte 55,50 mm

Breedte 55,50 mm

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Aansluitwijze Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Zonder beschermingscontact

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|--------|---------------|
| Opdruk | Zonder opdruk |
|--------|---------------|

| | |
|--------|---------------|
| Deksel | Centraalplaat |
|--------|---------------|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Verhoogde aanraakbeveiliging |
|-------------|------------------------------|

| | |
|---------------------|------|
| Gerelateerde Series | flow |
|---------------------|------|