



962622501

WCD British standard, berker Integro, bruin

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	13 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	20 mm
Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm

Materiaal

Kleur	Bruin
RAL-code	8017
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Britisch Standard (BS)
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Gerelateerde Series	flow
---------------------	------