



962622501

## WCD British standard, berker Integro, bruin

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	13 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	20 mm
--------------------------	-------

Hoogte	55,50 mm
--------	----------

Breedte	55,50 mm
---------	----------

#### Materiaal

Kleur	Bruin
-------	-------

RAL-code	8017
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie, Schroefbevestiging
---------------	---------------------------------------

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Britisch Standard (BS)
-------------------------	------------------------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

---

Aantal modules	1
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Deksel	Centraalplaat
--------	---------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Gerelateerde Series	flow
---------------------	------