




AKA181250ELN



## Floor Lane, bodemprofiel + deksel 18x125 mm, aluminium geëloxeerd

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 18 mm   |
| Breedte | 125 mm  |
| Lengte  | 2000 mm |

#### Samenstelling

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 1     |
| Aantal compartimenten   | 2 - 2 |

#### Capaciteit

|  |   |
|--|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 8 |
|--|---|

#### Materiaal

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur     | Aluminium |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP30 |
| Slagvastheid IK      | IK08 |