



ATA122089016

LFK, T-stuk voor goot 12x20 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 13 mm |
| Breedte | 12 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-code | 9016 |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP40 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

| | |
|---------------------|-----------|
| Met beschermfolie | Nee |
| Gerelateerde Series | ATA 12x20 |