




ATA123089010



## LFK, T-stuk voor goot 12x30 mm, helderwit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 13 mm |
| Breedte | 32 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Materiaal

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                   | Helderwit                             |
| RAL-code                | 9010                                  |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|